
# DUSCH- UND TOILETTENSTÜHLE M2



# atc form & ...mehr Lust am Leben



- M2 Mini
- M2 Multi-Tip
- M2 Flexi-Tip
- M2 Tip
- M2 Elektro
- M2 Basic
- M2 XXL
- M2 Selbstfahrer
- M2 Sonderbau



# M2 Basic

Der Dusch- und Toilettenstuhl M2-Basic ist eine Hilfe für den Sanitärbereich, die flexibel und individuell auf den Nutzer und seine Bedürfnisse abgestimmt werden kann. Es gibt eine Reihe von verschiedenen Optionen diesen Stuhl zu gestalten oder zu erweitern.

Das Standardmodell ist mit Armlehnen, die nach oben geschwenkt werden können, ausgerüstet. Das erleichtert den Zugang des Patienten zu diesem Dusch-/Toilettenstuhl. Der Stuhl wird wahlweise mit einer vorne geschlossenen Standardsitzplatte oder einem Sitz mit Ausschnitt für die Intimpflege geliefert. Die Sitzhöhe ist werkzeuglos in 2-Zentimeter-Intervallen zwischen 44,5 und 56,5 cm einstellbar. Der Stuhl ist für alle gängigen Toilettenmodelle geeignet.

Die Sitzfläche ist mit strapazierfähigem 4,5 cm PU-Schaum weich gepolstert. Die weiteren Polsterteile sind aus 2,5 cm PU-Schaum gefertigt. An der Unterseite ist die Sitzfläche mit einer Aufnahme für einen Toiletteneimer (Zubehör) ausgestattet. Des Weiteren kann die Sitzfläche leicht hoch geklappt werden, was die Reinigung oder ein Auswechseln vereinfacht. Der Rahmen besteht aus rostfreiem, pulverbeschichtetem Edelstahlrohr.

Das Standardmodell wird mit wartungsfreien 100 mm-Gummirollen geliefert. Während des Duschvorgangs kann kein Schmutz oder Haare in die Rollen eindringen. Sie sind jeweils mit doppelt wirkenden Bremsen ausgestattet.

### Lieferumfang:

- Wahlweise Sitzplatte mit oder ohne Ausschnitt für die Intimpflege
- 100 mm-Gummirollen, feststellbar
- Aufnahme für Toiletteneimer
- Senkrecht hochklappbare Armlehnen
- Schwenkbare Fußstützen, höhenverstellbar

# M2 Basic Selbstfahrer

Der Dusch-/Toilettenstuhl M2 Basic mit 24-Zoll-Antriebsrädern ist für Patienten, die noch über ausreichend Mobilität verfügen, besonders gut geeignet. Die Felgen und Speichen sind aus leichtem Magnesium gefertigt. Die Antriebsräder sind jeweils mit einer stufenlos einstellbaren Handbremse versehen. Die 125 mm-Vorderrollen sind mit doppelt wirkenden Bremsen gesichert.

Wie der M2 Basic ist auch der M2 Basic Selbstfahrer mit einer vorne geschlossenen Standardsitzplatte oder einer Sitzplatte mit Ausschnitt für die Intimpflege lieferbar. Die Sitzfläche ist mit 4,5 cm starkem und weichem PU-Schaum gepolstert. Der Sitz lässt sich vorne hochklappen, was einen Austausch oder die Reinigung vereinfacht.

Der Stuhl lässt sich in drei verschiedenen Höhen einstellen. 47 cm, 49 cm, 56 cm.

### Lieferumfang:

- 24 Zoll-Antriebsräder
- Senkrecht hochklappbare Armlehnen
- Kippsicherung
- 125 mm-Gummirollen vorn
- Aufnahme für Toiletteneimer
- Schwenkbare Fußstützen, höhenverstellbar



Für mehr Sicherheit ist der M2 Selbstfahrer beidseitig mit einer höhenverstellbaren Kippsicherung ausgestattet.

### Technische Daten:

tfahrer
9,0 / 56,0
6,5
4,0
9,0 / 97,0
9,0
5,5
6,0
0,0 / 47,0
25,0
9,( 5,5 6,(

\*Bei einer Ausstattung mit 125-mm Rollen werden die Höhenangaben jeweils um 2,5 cm erhöht.



# M2 Basic-Modelle

### ...mit Schiebegriffen

Der Dusch- und Toilettenstuhl wird wahlweise mit einem Standard-Sitz oder einem Sitz mit Ausschnitt für die Intimpflege geliefert. Mit einer Reihe an Zubehör kann er optimal an die Erfordernisse angepasst werden.

#### Modelle M2 Basic mit Schiebegriffen...

DTS-310035 - Standardsitz

HMV: 18.46.01.2002

DTS-310036 – Sitzplatte mit Ausschnitt

für die Intimpflege HMV: 18.46.01.2003

DTS-310037 - Selbstfahrer Standardsitz

HMV: 18.46.01.0013

DTS-310038 – Selbstfahrer Sitzplatte mit

Ausschnitt für die Intimpflege

HMV: 18.46.01.0014



### ...mit Schiebebügeln

Das Modell M2 Basic mit Schiebebügel ist wie das Standardmodell ausgestattet. Der Schiebebügel als Option erleichtert dem Pfleger den Transfer des Patienten in diesem Hilfsmittel.

#### Modelle M2 Basic mit Schiebebügeln...

DTS-310034 - Standardsitz

HMV: 18.46.01.2004

DTS-310091 - Sitzplatte mit Ausschnitt für die

Intimpflege

HMV: 18.46.01.2005

DTS-310643 - Selbstfahrer, Standardsitz

DTS-310644 – Selbstfahrer, Sitzplatte mit

Ausschnitt für die Intimpflege

### ...mit Netzrücken und Schiebebügel

Das Modell mit flexiblem Netzgewebe im Rückenbereich ist ausgestattet wie das Modell mit Schiebebügel. Das verstellbare Netzgewebe ermöglicht größere Anpassungsmöglichkeiten an die körperlichen Besonderheiten und Bedürfnisse des Patienten.

### Modelle M2 Basic mit Netzgewebe und Schiebebügel...

DTS-310027 - Standardsitz

DTS-310028 - Sitzplatte mit Ausschnitt für die Intimpflege

DTS-310645 - Selbstfahrer, Standardsitz

DTS-310646 - Selbstfahrer, Sitzplatte mit

Ausschnitt für die Intimpflege



## ...mit hohem Netzrücken und Schiebegriffen

Das hohe Netzgewebe kann auf der Rückseite an drei Positionen in der Tiefe verstellt werden. Nutzern mit Krümmungen in der Wirbelsäule wird eine optimale Unterstützung, Haltung und Entlastung gewährleistet.


#### Modelle M2 Basic mit hohem Netzrücken und Schiebegriffen...

DTS-310610 - Standardsitz

DTS-310611 - Sitzplatte mit Ausschnitt für die Intimpflege

DTS-310612 - Selbstfahrer, Standardsitz

DTS-310613 - Selbstfahrer, Sitzplatte mit





# M2 Basic Modelle



Die nach innen gekröpften Armlehnen bieten zusätzlichen Schutz vor Herausrutschen oder Herausfallen, da sie sich in der unteren Position. vor dem Nutzer in Brusthöhe schließen.

#### Modelle M2 Basic mit Schiebegriffen und nach außen schwenkbaren gekröpften Armlehnen...

DTS-310030 - Standardsitz

HMV: 18.46.01.2006

DTS-310090 - Sitzplatte mit Ausschnitt

für die Intimpflege HMV: 18.46.01.2007

DTS-310639 - Selbstfahrer, Standardsitz

DTS-310640 - Selbstfahrer, Sitzplatte mit

Ausschnitt für die Intimpflege



### ...schmale Ausführung

Dieser Stuhl wurde für enge Raumverhältnisse und schlanke oder kleinere Patienten entwickelt. Die speziellen Armlehnen mit PU-Schaum beschichtet, lassen sich nach außen schwenken oder leicht ganz entfernen.

Die Rahmenbreite ist bei diesem Modelauf 48 cm reduziert. Der M2 Basic Schmal ist bis 25 kg belastbar.

#### Modelle M2 schmale Aussführung mit Schiebebügel...

DTS-310278 - Standardsitz

HMV: 18.46.01.2008

DTS-310279 - Sitzplatte mit Ausschnitt

für die Intimpflege HMV: 18.46.01.2009 HMV: 18.46.01.3001

# M2 XXL 200

Der Dusch- und Toilettenstuhl M2 XXL 200 wurde für größere Benutzer entwickelt. Die Benutzerlast liegt bei 200 kg. Dieser Dusch-/ Toilettenstuhl hat die selben Eigenschaften wie die M2 Basic-Modelle.

Der Komfortsitz ist 10 cm breiter als beim Standardmodell, was dem Patienten ausreichend Platz für Sitzkomfort bietet.

Die Dusch-/Toilettenstühle der M2 XXL-Serie werden standardmäßig mit 125 mm-Rollen ausgestattet. Wahlweise kann der Stuhl auch mit 100 mm-Rollen geliefert werden.

#### Modell:

DTS-310272 – M2 XXL 200, Sitzplatte mit Ausschnitt für die Intimpflege





Zur Reinigung kann die Sitzplatte leicht hochgeklappt und abgenommen werden.

#### Technische Daten:

M2 XXL 200		
Sitzhöhe variabel (Intervalle á 2 cm)	cm	46,0 bis 54,5
Sitzbreite	cm	56,0
Sitztiefe (Sitzplatte)	cm	44,0
Maximale Rahmenbreite	cm	68,0
Maximale Rahmenlänge (ohne Zubehör und Fußstützen)	cm	68,5
Breite zwischen den Armlehnen	cm	56,0
Rückenlehne	cm	39,0 x 20,0
Produktgewicht	kg	18,5
Maximales Nutzergewicht	kg	200,0
		•

Bei einer Ausstattung mit 100-mm Rollen werden die Höhenangaben jeweils um 2,5 cm reduziert.



HMV: 18.46.01.xxxx

# M2 XXL Selbstfahrer

Der Dusch- und Toilettenstuhl M2 XXL Selbstfahrer wurde für größere Benutzer entwickelt. Die Benutzerlast liegt bei 200 kg. Die 24-Zoll-Antriebsräder bieten dem Nutzer mit entsprechend ausreichender Mobilität mehr Würde und Intimsphäre.

Der Komfortsitz hat eine Breite von 56 cm und ist 10 cm breiter als beim Standardmodell, was dem Patienten ausreichend Platz für Sitzkomfort bietet. Der Dusch- und Toilettenstuhl ist mit Schiebegriffen ausgestattet, falls doch mal eine Pflegekraft benötigt wird.

#### Modell:

DTS-310287 – M2 XXL Selbstfahrer, Sitzplatte mit Ausschnitt für die Intimpflege



Quick-Release-Achsen für leichte Montage oder Demontage zur Reinigung oder Höhenverstellung der Sitzeinheit



Stufenlos einstellbare Aluminium-Handbremse

M2 XXL Selbstfahrer		_
Sitzhöhe variabel	cm	50,0 / 52,0 / 59,0
Sitzbreite	cm	56,0
Sitztiefe (Sitzplatte)	cm	44,0
Höchster Punkt Schiebegriff	cm	90,0 / 92,0 / 99,0
Max. Breite (Treibrad)	cm	73,0
Max. Länge (o. Zubehör und Fußstützen)	cm	77,0
Breite zwischen den Armlehnen	cm	55,0
Produktgewicht	kg	25,0
Maximales Nutzergewicht	kg	200,0

HMV: 18.46.01.xxxx



Die Konstruktion ist verstärkt, so dass eine Belastbarkeit von bis zu 300 kg erreicht wird. M2 XXL 300 ist mit einer komfortabel gepolsterten Sitzfläche mit großer Aussparung für die Intimpflege ausgestattet.

Das Modell M2 XXL 300 gibt es in zwei unterschiedlichen Breiten zwischen den Armlehnen. Die Sitzhöhe liegt bei 56 cm und ist nicht verstellbar.

Die Armlehnen sind standardmäßig mit PU-Schaum-gepolstert. Der Dusch-/Toilettenstuhl M2 XXL 300 ist mit 125 mm-Rollen ausgestattet.

#### Bitte beachten!

M2 XXI 300 ist nicht höhenverstellbar.

#### Modelle

DTS-310280 – M2 XXL 300, Sitzplatte mit Ausschnitt für die Intimpflege DTS-310284 – M2 XXL 300 breit, Sitzplatte mit

Ausschnitt für die Intimpflege

M2 XXL 300		Standard / Breit
Sitzhöhe	cm	56,0
Sitzbreite	cm	56,0
Sitztiefe bis Rückenlehne	cm	50,0
Sitztiefe Sitzplatte	cm	44,0
Maximale Rahmenbreite	cm	70,0 / 83,0
Maximale Rahmenlänge ohne Zubehör und Fußstützen	cm	63,0
Breite zwischen den Armlehnen	cm	60,0 / 72,0
Rückenlehne	cm	39,0 x 20,0
Produktgewicht	kg	20,0 / 24,5
Maximales Nutzergewicht	kg	300,0



#### Modelle M2 Multi-Tip...

DTS-310800 – Standardsitz, Rückenlehne

Netzgewebe

DTS-310801 – Sitzplatte mit Ausschnitt für die Intimpflege, Netzgewebe

DTS-310802 - Standardsitz, PU-Rückenlehne

DTS-310803 – Sitzplatte mit Ausschnitt für die Intimpflege, PU-Rückenlehne

DTS-310804 – M2 Multi-Tip Big\*

DTS-310805 - M2 Multi-Tip Mini\*

\*Sitzplatte mit Ausschnitt für die Intimpflege, Rückenlehne Netzgewebe



Die niedrige Einstiegshöhe erleichtert vielen Benutzern den Einstieg ohne Unterstützung durch das Pflegepersonal HMV: 18.46.01.xxxx

# M2 Multi-Tip

### Elektrisch höhenverstellbarer Dusch- und Toilettenstuhl mit elektrischer Neigungsverstellung

Der Dusch- und Toilettenstuhl M2 Multi-Tip bietet mehr Würde für den Patienten und bessere Arbeitsbedingungen für die Helfer.

Der Dusch- und Toilettenstuhl M2 Multi-Tip zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität und Platzsparsamkeit aus. Durch seine Wendigkeit und der damit verbundenen Eignung für enge Räume ist er für die Pflege zu Hause, in Krankenhäusern und Pflegeheimen besonders gut geeignet. Er bietet ein hohes Maß an Sicherheit für den Patienten sowie dem Pfleger ausreichend Platz beim Duschen oder bei der sonstigen Pflege des Patienten.





M2 Multi-Tip		Standard	Mini	Big
Sitzhöhe variabel, stufenlos elektrisch verstellbar	cm	50,0 bis 95,0	48,0 bis 92,0	55,0 bis 101,0
Sitzbreite	cm	46,5	33,0	54,0
Rückenlehne	cm	45,0 x 43,5	33,0 x 39,0	53,0 x 43,5
Maximale Rahmenbreite	cm	61,0	63,0	71,0
Maximale Rahmenlänge (ohne Zubehör und Fußstützen)	cm	84,0	76,5	82,0
Rahmenlänge inklusive Fußstützen	cm	115,0	90,0	112,0
Breite zwischen den Armlehnen	cm	46,0	33,0	54,0
Höhe der Armlehnen (ab Sitzplatte)	cm	26,0	15,0 – 27,0	26,0
Freie Höhe unter dem Sitz	cm	44,0 bis 89,0		
Rollendurchmesser	mm	125	125	150
Neigungsverstellung / Sitzkantelung	Grad	-5° bis 35°	-5° bis 30°	-5° bis 35°
Produktgewicht	kg	31,0	28,0	40,5
Maximales Nutzergewicht	kg	150,0	80,0	200,0
IP-Schutzart		IP66	IP66	IP66
Notabsenkung		Ja	Ja	Ja

HMV: 18.46.01.xxxx

# M2 Flexi-Tip

Bei dem Dusch- und Toilettenstuhl M2 Flexi-Tip lassen sich die Rückenlehne und die Sitzfläche unabhängig voneinander verstellen. Daher ist dieser Dusch- und Toilettenstuhl besonders gut geeignet für Patienten mit Hüftleiden, Sklerose, Lähmungen, Schmerzpatienten (z. B. mit Knochenkrebs) und Patienten mit leichten Hirnschäden oder neurologischen Leiden.

In vollständig nach hinten geneigter Position ist es möglich, den Patienten in nahezu horizontaler Lage zu positionieren. Somit wird das Personal bei der Pflege des Patienten entlastet.



DTS-310216 – Standardsitz

DTS-310217 – Sitzplatte mit Ausschnitt für die Intimpflege

#### **Technische Daten:**

M2 Flexi-Tip		
Sitzhöhe variabel <sup>1</sup>	cm	55,5 – 61,5
Sitzbreite	cm	46,5
Sitztiefe (Sitzplatte)	cm	44,0
Höchster Punkt Schiebegriff <sup>1</sup>	cm	100,0 – 106,0
Maximale Rahmenbreite	cm	59,0
(ohne Zubehör und Fußstützen)	cm	77,0
Breite zwischen den Armlehnen	cm	46,0
Höhe der Armlehnen (ab Sitzplatte)	cm	26,0
Freie Höhe unter dem Sitz <sup>1</sup>	cm	47,5 – 53,5
Neigungsverstellung	Grad	-7° – 37°
Produktgewicht	kg	31,0
Maximales Nutzergewicht	kg	125,0

<sup>1</sup>Intervalle á 2 cm Bei einer Ausstattung mit 100 mm Rollen werden die Höhenangaben jeweils um 2,5 cm reduziert.



Mit dem Schnellverschluss lassen sich die Armauflagen leicht lösen um sie nach oben wegzuschwenken oder zu demontieren.





HMV: 18.46.01.xxxx

# M2 Gas-Tip

Der Dusch- und Toilettenstuhl M2 Gas-Tip kann mit Unterstützung einer Gasfeder leicht geneigt werden. Mit der einfachen Handbedienung am Schiebegriff wird das Neigen des Dusch- und Toilettenstuhls für den Pfleger enorm erleichtert. Die Neigungsverstellung reicht von 7 Grad nach vorne bis 37 Grad nach hinten.

#### Modelle M2 Gas-Tip...

DTS-310201 – Netzrücken, Standardsitz

DTS-310202 – Netzrücken, Sitzplatte mit

Ausschnitt für die Intimpflege

DTS-310622 – Hoher Netzrücken, Sitzplatte mit Ausschnitt für die Intimpflege

cm	55,5 bis 61,5
cm	46,5
cm	44,0
cm	100,0 bis 106,0
cm	57,0
cm	74,5
cm	46,0
cm	24,0 x 43,5
cm	39,0 x 43,5
cm	10,0
cm	46,5 bis 52,5
Grad	-7° bis 37°
kg	21,0
kg	140,0
	cm c

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Intervalle á 2 cm Bei einer Ausstattung mit 100 mm Rollen werden die Höhenangaben jeweils um 2,5 cm reduziert.





Die Armstützen können mit einem Schnappverschluss gesichert werden.

HMV: 18.46.01.xxxx

# M2 EL-Tip

Die Dusch- und Toilettenstühle der Serie M2 El-Tip sind sehr hilfreiche bei der Unterstützung der Hygiene pflegebedürftige Personen.

Sie können mit Hilfe des eingebauten Elektromotors bis zu 7 Grad nach vorn und bis zu 37 Grad nach hinten geneigt werden. Der Motor ist batteriebetrieben und kann bei maximaler Belastung 30 bis 40 mal auf- und abgefahren werden bevor eine Neuaufladung notwendig ist.

Der Dusch- und Toilettenstuhl M2 El-Tip ist mit seinen Teleskopbeinen in 4 verschiedenen Sitzhöhen einstellbar.

Das waschbare Netzgewebe kann mittels verstellbaren Fix-Lock-Verschlüssen in der Tiefe verstellt werden.

#### Modelle M2 El-Tip...

DTS-310210 - Standardsitz DTS-310211 - Sitzplatte mit Ausschnitt für die Intimpflege





M2 El-Tip		
Sitzhöhe variabel (125 mm-Rollen)	cm	55,5 – 61,5 <sup>1</sup>
Sitzbreite	cm	46,5
Sitztiefe (Sitzplatte)	cm	44,0
Höchster Punkt Schiebegriff	cm	100,0 – 106,0 <sup>1</sup>
Maximale Rahmenbreite	cm	59,0
Maximale Rahmenlänge (ohne Zubehör und Fußstützen)	cm	77,0
Breite zwischen den Armlehnen	cm	46,0
Rückenlehne	cm	24,0 x 43,5
Tiefenjustierung Rückenlehne	cm	10,0
Freie Höhe unter dem Sitz (Intervalle á 2 cm)	cm	46,5 – 52,5 <sup>1</sup>
Neigungsverstellung	Grad	-7° – 37°
Produktgewicht	kg	25,8
Maximales Nutzergewicht	kg	140,0
IP-Schutzart	cm	IP66



HMV: 18.46.01.xxxx

# M2 El-Tip 200

Der Dusch- und Toilettenstuhl M2 El-Tip 200 können mit Hilfe des eingebauten Elektromotors bis zu 7 Grad nach vorn und bis zu 37 Grad nach hinten geneigt werden. Der Motor ist batteriebetrieben und kann bei maximaler Belastung 30 bis 40 mal auf- und abgefahren werden bevor eine Neuaufladung erforderlich ist.

#### Modell:

DTS-310212 – M2 El-Tip 200, Sitzplatte mit Ausschnitt für die Intimpflege

#### Bitte beachten:

M2 El-Tip 200 ist nicht höhenverstellbar.



Die Armstützen können mit einem Schnappverschluss gesichert werden.



Rückennetz kann mit vier Fix-Lock-Verschlüssen in der Tiefe verstellt werden.

M2 El-Tip 200		
Sitzhöhe variabel (bei 125 mm Rollen)	cm	58,5
Sitzbreite	cm	56,0
Sitztiefe (Sitzplatte)	cm	44,0
Höchster Punkt Schiebegriff	cm	105,0
Maximale Rahmenbreite	cm	68,0
Maximale Rahmenlänge (ohne Zubehör und Fußstützen)	cm	74,0
Breite zwischen den Armlehnen	cm	56,0
Rückenlehne	cm	30,0 x 53,5
Tiefenjustierung Rückenlehne	cm	10,0
Freie Höhe unter dem Sitz	cm	53,0
Neigungsverstellung	Grad	-7° – 37°
Produktgewicht	kg	29,0
Maximales Nutzergewicht	kg	200,0
IP-Schutzart	cm	IP66

HMV: 18.46.01.xxxx

M2 XXL EL-Tip 300 breit

Der Platz zwischen den Armlehnen beträgt 72,0 cm, sodass auch kräftigere Patienten in diesem Dusch- und Toilettenstuhl platziert werden können.

Der elektrische Motor wird mit Akku betrieben. Die Nutzungsdauer beträgt ca. fünfzig oder mehr Betriebszyklen bei maximalem Nutzergewicht bevor die Batterie wieder aufgeladen werden muss.

Standardmäßig ist der Dusch- und Toilettenstuhl mit einer Sitzplatte mit Aussparung für die Intimpflege, PU-Auflagen auf den Armlehnen, hochschwenkbare Armauflagen mit Schnellverschluss und drei doppelt gebremsten 150 mm-Rollen. Die vierte Rolle ist mit einem Richtungsstabilisator ausgestattet was ein einfacheres Manövrieren ermöglicht.


#### Modell:

DTS-310218 – M2 XXL El-Tip 300 breit, Sitzplatte mit Ausschnitt für die Intimpflege





M2 XXL El-Tip 300 breit		
Sitzhöhe	cm	61,0
Sitzbreite	cm	75,0
Sitztiefe (Sitzplatte)	cm	46,0
Maximale Rahmenbreite	cm	83,0
Maximale Rahmenlänge (ohne Zubehör und Fußstützen)	cm	83,0
Breite zwischen den Armlehnen	cm	72,0
Rückenlehne	cm	30,0 x 70,0
Tiefenjustierung Rückenlehne	cm	10,0
Freie Höhe unter dem Sitz	cm	53,0
Neigungsverstellung	Grad	-8° – 28°
Produktgewicht	kg	32,0
Maximales Nutzergewicht	kg	300,0
IP-Schutzart		IP66



HMV: 18.46.01.xxxx

# M2 EL-Tip mit Joystick

Dieser Dusch- und Toilettenstuhl ist mit einem Joystick für die selbstständige Fortbewegung und einer Handbedienung für die kontrollierte, stufenlose Neigungsverstellung ausgestattet. Er ist dafür konzipiert, dem Anwender den selbstständigen Dusch- und Toilettengang zu ermöglichen.

### Modelle M2 El-Tip mit Joystick...

DTS-310204 - Standardsitz

DTS-310205 – Sitzplatte mit Ausschnitt für die Intimpflege



### Technische Daten:

M2 El-Tip mit Joystick		
Sitzhöhe	cm	56,5
Sitzbreite	cm	46,5
Sitztiefe (Sitzplatte)	cm	44,0
Höchster Punkt Schiebegriff	cm	101,0
Maximale Rahmenbreite (bei den Motorteilen)	cm	71,5
Maximale Rahmenlänge (ohne Zubehör und Fußstützen)	cm	71,0
Breite zwischen den Armlehnen	cm	46,0
Rückenlehne	cm	24,0 x 43,5
Freie Höhe unter dem Sitz	cm	53,0
Neigungsverstellung	Grad	-7° bis 37°
Produktgewicht	kg	41,2
Maximales Nutzergewicht	kg	140,0
IP-Schutzart		IP66

Bei einer Ausstattung mit 100-mm-Rollen werden die Höhenangaben jeweils um 2,5 cm reduziert.



Die Geschwindigkeit kann sehr einfach reguliert werden. Auf einer Anzeige ist die Ladung der Batterie gut ablesbar. Sobald der Joystick durch den Nutzer nicht mehr bedient wird, werden die Hinterräder automatisch gebremst. M2 200 EL-Tip mit Joystick

In dem M2 200 El-Tip Wide mit Joystick können größere Nutzer einfacher platziert werden.

Der Dusch- und Toilettenstuhl ist bis zu 200 kg belastbar. Die Breite zwischen den Armauflagen beträgt 54 cm. Dies ermöglicht es, den Nutzer sicher und gezielt in dem Dusch- und Toilettenstuhl zu platzieren.

#### Modell M2 200 El-Tip mit Joystick...

DTS-310289 – Sitzplatte mit Ausschnitt für die Intimpflege





Der Joystick kann sowohl an der Armauflage als auch am Schiebegriff montiert werden. So besteht auch die Möglichkeit, dass die betreuende Person den Toilettenstuhl über den Joystick bedient.



### Technische Daten:

M2 200 El-Tip mit Joystick		
Sitzhöhe	cm	58,5
Sitzbreite	cm	56,0
Sitztiefe (Sitzplatte)	cm	44,0
Maximale Rahmenbreite (bei den Motorteilen)	cm	76,0
Maximale Rahmenlänge (ohne Zubehör und Fußstützen)	cm	70,0
Breite zwischen den Armlehnen	cm	56,0
Rückenlehne	cm	30,0 x 53,5
Freie Höhe unter dem Sitz	cm	53,0
Neigungsverstellung	Grad	-5° bis 30°
Produktgewicht	kg	44,4
Maximales Nutzergewicht	kg	200,0
IP-Schutzart		IP66

Bei einer Ausstattung mit 100-mm-Rollen werden die Höhenangaben jeweils um 2,5 cm reduziert.



18.46.01.xxxx

# M2 XXL 200 Elektro

Die Ausstattung des Dusch- und Toilettenrollstuhls M2 XXL 200 mit Elektroantrieb entlastet den Pfleger bei der Pflege des Patienten. Der Patient ist in der Lage, sich selbstständig mit dem Dusch-Toilettenrollstuhl auf der Toilette oder unter der Dusche zu bewegen und ist nicht unbedingt auf die Hilfe des Pflegers angewiesen. Das bietet dem Patienten mehr Komfort und Würde.

Der Stuhl wird mit einem Joystick bewegt. Sobald der Joystick nicht betätigt wird, werden die Hinterräder gebremst und der Dusch- und Toilettenstuhl M2 XXL 200 Elektro steht stabil. Die Bedieneinheit ist mit einer Ladestandsanzeige und einer Hupe ausgestattet.

Der M2 XXL 200 Elektro ist vorne mit 100 mm-Rollen und hinten mit 200 mm-Rädern, angetrieben per Elektromotor ausgestattet.

#### Modell:

DTS-310274 – M2 XXL 200 Elektro, Sitzplatte mit Ausschnitt für die Intimpflege

M2 XXL 200 mit Elektroantrieb		
Sitzhöhe	cm	56,5
Sitzbreite	cm	56,0
Sitztiefe (Sitzplatte)	cm	44,0
Maximale Rahmenbreite	cm	71,5
Maximale Rahmenlänge (ohne Zubehör und Fußstützen)	cm	71,0
Breite zwischen den Armlehnen	cm	56,0
Rückenlehne	cm	39,0 x 20,0
Produktgewicht	kg	30,0
Maximales Nutzergewicht	kg	200,0
Wendekreis ohne Fußstützen	cm	100,0
IP-Schutzart		IP66




Abdeckplatte (Zubehör) für Dusch- und Toilettenstuhl M2 XXL

18.46.01.xxxx

# M2 Multi-Tip mit Joystick





Der M2 Multi-Tip und der M2 Multi-Tip Big sind auch mit Joystick erhältlich. So hat sowohl der Nutzer als auch der Pfleger die Möglichkeit, den Dusch- und Toilettenstuhl zu navigieren. Der Joystick kann hierfür an der Armauflage oder am Schiebegriff montiert werden. Die Geschwindigkeit ist mit dem Joystick individuell regulierbar. Die Höhen- bzw. Neigungsverstellung des Hilfsmittels erfolgt mit einer Handbedienung.

#### Modelle M2 Multi-Tip mit Joystick...

DTS-310807 - Standardsitz

DTS-310808 – Sitzplatte mit Ausschnitt

für die Intimpflege

DTS-310809 – M2 Multi-Tip Big mit Joystick, Sitzplatte mit Ausschnitt für die Intimpflege

reeningene patern			
M2 Multi-Tip mit Joystick		Standard	Big
Sitzhöhe stufenlos verstellbar	cm	53,0-95,0	55,0-101,0
Sitzbreite	cm	46,0	56,0
Rückenlehne	cm	45,0 x 43,5	53,0 x 43,5
Maximale Rahmenbreite	cm	61,0	71,0
Maximale Rahmenlänge (ohne Zubehör u. Fußstützen)	cm	81,0	82,0
Rahmenlänge inkl. Fußstützen	cm	115,0	112,0
Breite zwischen den Armlehnen	cm	46,0	54,0
Freie Höhe unter dem Sitz	cm	49,5–95,5	49,5–95,5
Rollendurchmesser	mm	125	150
Räder (motorbetrieben)	mm	200	200
Sitzkantelung	Grad	-5°–35°	-5°–35°
Produktgewicht	kg	51,4	55,9
Maximales Nutzergewicht	kg	150,0	200,0
IP-Schutzart		IP66	IP66
Notabsenkung		Ja	Ja



### **Technische Daten:**

M2 Mini Basic		
Sitzhöhe variabel (Intervalle á 2 cm)	cm	40,5 – 48,5
Sitzbreite	cm	46,0
Sitztiefe (Sitzplatte)	cm	37,5
Sitztiefe (ab Rückenlehne)	cm	32,5
Höchster Punkt Schiebegriff	cm	119,0
Maximale Rahmenbreite	cm	47,5
Maximale Rahmenlänge (ohne Zubehör und Fußstützen)	cm	53,0
Breite zwischen den Armlehnen	cm	34,0
Höhe der Armlehnen (ab Sitzplatte)	cm	15,5 – 28,5
Freie Höhe unter dem Sitz (Intervalle á 2 cm)	cm	33,2 – 41,2
Produktgewicht	kg	13,4
Maximales Nutzergewicht	kg	80,0

#### HMV: 18.46.01.xxxx

# M2 Mini Basic

Der Dusch- und Toilettenstuhl M2-Mini ist eine Hilfe für den Sanitärbereich, die flexibel auf den Nutzer und seine Bedürfnisse abgestimmt werden kann. Er ist besonders gut für kleinere Patienten geeignet. Es gibt eine Reihe von verschiedenen Optionen, diesen Stuhl individuell zu gestalten oder zu konfigurieren.

Die Sitzfläche ist weich gepolstert aus strapazierfähigem 4,5 cm PU-Schaum. Die weiteren Polsterteile sind aus 2,5 cm PU-Schaum. Die Sitzfläche ist mit einem Ausschnitt zur Intimpflege und an der Unterseite mit einer Aufnahme für einen Toiletteneimer (Zubehör) ausgestattet. Des Weiteren kann die Sitzfläche leicht hoch geklappt werden, was die Reinigung oder ein Auswechseln der Sitzfläche vereinfacht. Der Rahmen besteht aus rostfreiem pulverbeschichtetem Edelstahlrohr.

#### Modelle

DTS-310500 – M2 Mini Basic, Sitzplatte mit Ausschnitt für die Intimpflege

DTS-310501 – M2 Mini Selbstfahrer, Sitzplatte mit Ausschnitt für die Intimpflege



Abdeckplatte für die Sitzfläche (Zubehör)

HMV: 18.46.01.xxxx

# M2 Mini Selbstfahrer

Mit Hilfe der 20-Zoll-Antriebsräder bekommt der aktive Patient mehr Unabhängigkeit vom Pflegepersonal und somit mehr Würde.

Dieses Modell ist in 3 Positionen höhenverstellbar. Zur Erhöhung der Sicherheit ist der M2 Mini Selbstfahrer standardmäßig mit Kippsicherungen ausgestattet.



Höhenverstellung des M2 Mini Selbstfahrer über die 20-Zoll-Räder in drei verschiedenen Höhen.



Kippsicherung



M2 Mini Basicmodell Selbstfahrer		***************************************
Sitzhöhe variabel (Intervalle á 2 cm)	cm	42,0 / 44,0 / 51,0
Sitzbreite	cm	46,0
Sitztiefe (Sitzplatte)	cm	37,5
Sitztiefe (ab Rückenlehne)	cm	32,5
Höchster Punkt Schiebegriff	cm	121,0
Maximale Rahmenbreite	cm	64,0
Maximale Rahmenlänge (ohne Zubehör und Fußstützen)	cm	69,5
Breite zwischen den Armlehnen	cm	34
Höhe der Armlehnen (ab Sitzplatte)	cm	15,5 – 28,0
Freie Höhe unter dem Sitz	cm	33,5 / 37,5 / 44,5
Produktgewicht	kg	17,4
Maximales Nutzergewicht	kg	80,0



### **Technische Daten:**

M2 Mini El-Tip		
Sitzhöhe variabel (Intervalle á 2 cm)	cm	46,0 – 54,0
Sitzbreite	cm	46,0
Sitztiefe (Sitzplatte)	cm	37,5
Sitztiefe (ab Rückenlehne)	cm	32,5
Höchster Punkt Schiebegriff	cm	126,0
Maximale Rahmenbreite	cm	59,5
Maximale Rahmenlänge (ohne Zubehör und Fußstützen)	cm	65,5
Breite zwischen den Armlehnen	cm	34,0
Höhe der Armlehnen (ab Sitzplatte)	cm	15,5 – 28,5
Freie Höhe unter dem Sitz (Intervalle á 2 cm)	cm	39,0 – 47,0
Sitzkantelung	Grad	-7° – 37°
Produktgewicht	kg	23,6
Maximales Nutzergewicht	kg	80,0

HMV: 18.46.01.xxxx

# M2 Mini EL-Tip

Dieser Dusch- und Toilettenstuhl ist für kleinere Patienten mit Gleichgewichtsproblemen, die nur schwierig im Basic Dusch- und Toilettenstuhl zu positionieren sind oder bei welchen ein Risiko des Herausrutschens oder Herausfallens besteht, besonders gut geeignet.

Die stufenlose Kippvorrichtung gibt den Patienten zusammen mit einer großen Auswahl an Zubehör ein hohes Maß an Sicherheit beim Duschen oder dem Toilettengang. Die Neigung ist elektronisch mittels Fernbedienung einstellbar von 7 Grad nach vorn bis 37 Grad nach hinten.

Bei nach vorn geneigter Stellung befindet sich die Sitzplatte in einer Höhe von ca. 44 cm. Dies erleichtert den Patienten das eigenständige Hinsetzen.

#### Modelle

DTS-310502 – M2 Mini El-Tip, Sitzplatte mit Ausschnitt für die Intimpflege

DTS-310503 – M2 Mini Gas-Tip, Sitzplatte mit Ausschnitt für die Intimpflege




Die Armauflagen sind flexibel höhenverstellbar und lassen sich mit dem Schnellverschluss einfach lösen und nach oben wegschwenken.

HMV: 18.46.01.xxxx

# M2 Mini Gas-Tip

Die Neigungsverstellung des M2 Mini Gas-Tip wird mittels Unterstützung einer Gasdruckfeder und dem Stellhebel auf dem linken Schiebegriff vorgenommen.





Neigungsverstellung der Sitzeinheit



Mit Hilfe des Stellhebels auf dem linken Schiebegriff ist das Verstellen der Neigung des M2 Mini Gas-Tip sehr einfach.

### Technische Daten:

M2 Mini Gas-Tip		
Sitzhöhe variabel	cm	46,0 – 54,0
Sitzbreite	cm	46,0
Sitztiefe (Sitzplatte)	cm	37,5
Sitztiefe (ab Rückenlehne)	cm	32,5
Höchster Punkt Schiebegriff	cm	126,0
Maximale Rahmenbreite	cm	59,5
Maximale Rahmenlänge (ohne Zubehör und Fußstützen)	cm	65,5
Breite zwischen den Armlehnen	cm	34,0
Höhe der Armlehnen (ab Sitzplatte)	cm	15,5 – 28,5
Freie Höhe unter dem Sitz (Intervalle á 2 cm)	cm	39,0 – 47,0
Sitzkantelung	Grad	-7° – 37°
Produktgewicht	kg	25,6
Maximales Nutzergewicht	kg	80,0

<sup>1</sup>Intervalle á 2 cm

Bei einer Ausstattung mit 100 mm Rollen werden die Höhenangaben jeweils um 2,5 cm reduziert.

# Sonderbau

Menschen sind unterschiedlich – und das sind auch ihre Bedürfnisse. Es gibt Tausende von älteren und behinderten Menschen, die täglich Standardhilfsmittel nutzen. Aber es gibt auch eine Gruppe mit besonderen Bedürfnissen, die diese Standardprodukte nicht optimal nutzen können. Sie sind diejenigen, denen wir versuchen zu helfen, wenn wir Reha-Produkte anpassen oder herstellen.

Ob es kleine Veränderungen sind oder ein Produkt völlig neu entwickelt werden muss in Zusammenarbeit mit den Therapeuten finden wir die beste Lösung. Unsere Fachberater vor Ort stimmen die Sonderwünsche mit Ihnen ab.

Auf dieser Seite finden Sie einige Beispiele, wie wir bisher bereits auf besondere Bedürfnisse eingehen konnten.



### Individuelle Verstellmöglichkeiten

Es handelt sich hier um einen Stuhl mit elektrischer Kippvorrichtung, bei dem die Rückenlehne mit einer Fernbedienung reguliert werden kann. Dieser Stuhl wurde für einen Benutzer entwickelt, der einen offenen Hüftwinkel von ca. 120 Grad benötigt.

Das Produkt gehört heute zur M2 Serie und trägt den Namen M2 Flexi-Tip.

#### Individuelle Funktionalität

Dieser Stuhl wurde für einen selbstständigen Benutzer mit Gleichgewichtsproblemen gefertigt.

Er kann jetzt selbst bestimmen, in welchen Winkel sich der Sitz und die Rückenlehne befinden sollen, um die Ralance zu halten.

### Individuelle Rückenform

Dieses Modell ist mit einer senkrechten Rückenlehne mit PU-Schaum-Polstern bis hoch zu den Schultern versehen.

Der Stuhl ist für einen Benutzer hergestellt worden, welcher eine sehr gerade Sitzhaltung hat und Unterstützung bis zur Schulter benötigt.

### Individuelle Sitzformen

Bei den Sitzformen können folgende Anpassungen vorgenommen werden:

- Tiefe, Breite, Höhe der Sitzplatte
- Größe, Positonierung und Form des Hygieneausschnitts
- Verschiedene Härtegrade

#### Individuelles Zubehör

Dieser Dusch- und Toilettenstuhl ist mit Seitenpelotten, die sich nach außen abschwenken lassen, ausgestattet. So werden Sicherheit und Komfort beim Zugang zum Dusch- und Toilettenstuhl miteinander verbunden.

Die Seitenpelotten sind vorne abgekröpft, um so zusätzlichen Halt und Führung zu gewährleisten.

Die Rückenlehne ist gegenüber der Basic-Version erhöht.

### Individuelle Armlehnenhöhe

Hier wurde eine Armlehne benötigt, die in der Höhe verstellbar ist. Die Sitzposition des Benutzers änderte sich Tag für Tag und mit dieser Höhenregulierung können die Pfleger mühelos die Armlehne täglich neu einstellen.

Bei der Modellreihe M2 Mini gehört diese Funktion sowie noch weitere individuelle Einstellmöglichkeiten zum Lieferumfang.

# Individuelle Eimerhalterung

An diesem Modell ist ein besonderer Eimerhalter montiert worden, welcher direkt mit dem Gestell verschraubt wurde. Dieser Stuhl sollte nur mit Eimer und nicht über der Toilette benutzt werden und es war der Wunsch der Helfer, dass der Eimer unabhängig vom Sitz befestigt wurde.







# Zubehör für die Serie M2 / M2 Mini

Hüftsitzmechanismus



Kopfstützen





Sitzflächen und Sitzauflagen








Armlehnen







Toiletteneimer





Spritzschutz



Modell	M2 Multi-Tip	M2 Multi-Tip Big	M2 Flexi-Tip	M2 El-Tip	M2 EI-Tip 200	M2 Gas-Tip	M2 Selbstfahrer	M2 Basic*	M2 Basic Schmal	M2 XXL 200 kg	M2 XXL 300 kg	M2 XXL 200/300 kg Elektroantrieb	M2 Mini
Hüftsitzmechanismus	_		_	_	_	_	_	√	√	_	_	_	_
Armauflagen													
Gerade Armlehnen	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	_
Gebogene Armlehnen	√	√	√	√	<b>V</b>	√	√	√	√	√	√	√	_
Hemi-Armlehne	√	√	√	√	<b>√</b>	√	√	√	√	√	√	√	√
Armlehnenpolster aus PU-Schaum	S	S	S	S	S	S	√	√	S	S	S	S	S
Schnellverriegelung Armlehnen	S	S	S	S	S	S	√	√	_	_	_	_	_
Kopfstützen	*************												
Standard Kopfstütze	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Standard Kopfstütze 3D	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Super-Soft Kopfstütze	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Super-Soft Kopfstütze 3D	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Sitzauflagen und Kissen												***************************************	
Super-Soft-Schaumkissen	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Schaumkissen mit Bezug	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Sitzauflage mit kleinem Ausschnitt	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Abdeckplatte Standardsitz	√		√	√	_	√	√	√	√	-	-	_	-
Abdeckplatte Sitzplatte mit Aussparung	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-
Softsitzauflage mit Ausschnitt vorn	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Toiletteneimer und Spritzschutz	•		•		•				•				
Edelstahl Toiletteneimer	_		_	_	_	_	√	√	√	√	√	√	_
Kunststoff Toiletteneimer	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Spritzschutz	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	•	Alle Modelle mit Sitzplatte inkl. Aussparung											

S = Standard, im Lieferumfang enthalten - = Nicht für dieses Modell lieferbar

<sup>\*...</sup>mit Schiebebügel, ...mit Netzrücken und Schiebebügel,...mit nach außen schwenkbaren Armlehnen

# Zubehör für die Serie M2 / M2 Mini

### Rückhaltesysteme







Fußstützen







Beinstützen







Hüftgurt



Rollen



Infusionsständer



Zubehör	llapow M2 Multi-Tip	M2 Multi-Tip Big	M2 Flexi-Tip	M2 El-Tip	M2 EI-Tip 200	M2 Gas-Tip	M2 Selbstfahrer	M2 Basic*	M2 Basic Schmal	M2 XXL 200 kg	M2 XXL 300 kg	M2 XXL 200/300 kg Elektroantrieb	M2 Mini	
Seitenpelotten	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
Haltestange mit Überzug	√		√	√	√	√	√	√	_	_	_	-	_	
Haltebügel mit Überzug	_		S	S	S	S	√	√	_	_	_	-	_	
Hüftgurt	S		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
Sicherung der Beine und Füße						•		•						ĺ
Beinstützen	_	•	√	√	√	√	√	√	√	_	_	_	_	
Teleskopbeine 7 Bohrungen	√		√	√	√	√	√	S	S	√	√	√	√	
Teleskopbeine 4 Bohrungen	S		S	S	S	S	√	√	√	√	√	√	√	
Beinstützen inklusive Fußplatte	√		√	√	√	√	√	√	√	_	_	_	_	
Amputations beinstützen	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
Verstärkte Fußstützen	√		√	√	√	√	√	√	√	S	S	S	√	
Verlängerte Fußstützen	√		√	√	√	√	√	√	√	_	_	_	_	
Wadenstütze	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
Fersengurte für Fußstützen	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
Rollen														Ĩ
Rollensatz 100 mm	√		√	√	√	√	√	S	S	√	√	√	√	UL.
Rollensatz 125 mm	S		S	S	S	S	S	√	√	S	S	S	S	
Richtungsfeststeller 100 mm-Rolle	√		√	√	√	√	_	√	√	√	√	√	√	
Richtungsfeststeller 200 mm-Rolle	√	•	√	√	√	√	_	√	√	√	√	√	_	
Diverses Zubehör														
Infusions ständer	_		_	_	_	_	√	√	√	√	√	√	√	es.

S = Standard, im Lieferumfang enthalten

<sup>– =</sup> Nicht für dieses Modell lieferbar

<sup>\*...</sup>mit Schiebebügel, ...mit Netzrücken und Schiebebügel,...mit nach außen schwenkbaren Armlehnen

# Themenprospekte von ATO FORM





www.ato-form.com